



6-2 Opcje

- Wtyczka z przewodem: 2 szt. w zestawie

<Przewód dyskretny>




<Złącze>



Typ		Numer katalogowy	Długość	Uwagi
5-żyłowy	Przewód dyskretny	SFD-CCB5-S	5 m	Do nadajnika: Szare złącze, 5-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 5-żyłowy przewód ekranowany
		SFD-CCB10-S	10 m	
	Złącze	SFD-CB05-S	0,5 m	
8-żyłowy	Przewód dyskretny	SFD-CCB3	3 m	Do nadajnika: Szare złącze, 8-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 8-żyłowy przewód ekranowany
		SFD-CCB7	7 m	
		SFD-CCB10	10 m	
		SFD-CCB15	15 m	
	Złącze	SFD-CB05	0,5 m	
		SFD-CB5	5 m	
12-żyłowy	Przewód dyskretny	SFD-CCB3-MU	3 m	Do nadajnika: Szare złącze, 12-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 12-żyłowy przewód ekranowany
		SFD-CCB7-MU	7 m	
		SFD-CCB10-MU	10 m	
	Złącze	SFD-CB05-MU	0,5 m	

- Przedłużacz ze złączem na jednym końcu: 2 szt. w zestawie



Typ	Numer katalogowy	Długość	Uwagi
5-żyłowy	SFD-CC3-S	3 m	Użyj do przedłużenia przewodu 5-żyłowego. Do nadajnika: Szare złącze, 5-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 5-żyłowy przewód ekranowany
	SFD-CC10-S	10 m	
8-żyłowy	SFD-CC3	3 m	Użyj do przedłużenia przewodu 8-żyłowego. Do nadajnika: Szare złącze, 8-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 8-żyłowy przewód ekranowany
	SFD-CC10	10 m	
12-żyłowy	SFD-CC3-MU	3 m	Użyj do przedłużenia przewodu 12-żyłowego. Do nadajnika: Szare złącze, 12-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 12-żyłowy przewód ekranowany
	SFD-CC7-MU	7 m	
	SFD-CC10-MU	10 m	