



Opcje

• Przedłużacz ze złączem na obu końcach: 1 szt.



Typ		Numer katalogowy	Długość	Uwagi
5-żyłowy	Do nadajnika	SFD-CCJ10E-S	10 m	Użyj do przedłużenia przewodu 5-żyłowego. Złącza na obu końcach przewodu. Do nadajnika: Szare złącze, 5-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 5-żyłowy przewód ekranowany
	Do odbiornika	SFD-CCJ10D-S	10 m	
8-żyłowy	Do nadajnika	SFB-CCJ3E	3 m	Użyj do przedłużenia przewodu 8-żyłowego. Złącza na obu końcach przewodu. Do nadajnika: Szare złącze, 8-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 8-żyłowy przewód ekranowany
		SFB-CCJ10E	10 m	
	Do odbiornika	SFB-CCJ3D	3 m	
		SFB-CCJ10D	10 m	
12-żyłowy	Do nadajnika	SFB-CCJ3E-MU	3 m	Użyj do przedłużenia przewodu 12-żyłowego. Złącza na obu końcach przewodu. Do nadajnika: Szare złącze, 12-żyłowy przewód ekranowany Do odbiornika: Czarne złącze, 12-żyłowy przewód ekranowany
		SFB-CCJ10E-MU	10 m	
	Do odbiornika	SFB-CCJ3D-MU	3 m	
		SFB-CCJ10D-MU	10 m	

• Przewód połączenia szeregowego: 2 szt. w zestawie



Numer katalogowy	Długość	Uwagi
SFD-CSL005	0,05 m	Użyj do połączenia szeregowego urządzeń. Jeśli urządzenie ma być montowane w konfiguracji w kształcie litery L, zalecamy zastosowanie przewodu połączenia szeregowego o długości co najmniej 0,1 m. Wspólne dla nadajnika/odbiornika
SFD-CSL01	0,1 m	
SFD-CSL05	0,5 m	
SFD-CSL1	1 m	
SFD-CSL5	5 m	
SFD-CSL10	10 m	